

**Garant****eco-stikklinge til radiale indstik, Venstre, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	2741103
GTIN	4062406384395
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275021 – 275048.

**Anvendelse:**

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til stikklinger.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med holderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	3 mm
Maks. stikdybde $t_{maks}$	20 mm
Samlet længde L	72 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

