

Garant**eco-stikklinge til radiale indstik, Venstre, Stikbredde W: 5/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274110 5/6
GTIN	4062406384418
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Til skæreplatter nr. 275021 – 275048.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274002 eller alternativt med adapter nr. 274001 og passende grundholder til stikklinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med holderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Stikbredde W	5; 6 mm
Maks. stikdybde t_{maks}	25 mm
Samlet længde L	77 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

