

Garant**Skærholder Heavy-Duty til radiale indstik, Højre, Stikbredde W: 5/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274118 5/6
GTIN	4062406384425
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Holder nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Anvendelse:

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274004 eller alternativt med adapter nr. 274003 og passende grundholder til stikklinger.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med holderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Maks. stikdybde t_{maks}	40 mm
Stikbredde W	5; 6 mm
Samlet længde L	122 mm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

