

**Garant****Skærholder Heavy-Duty til radiale indstik, Højre, Stikbredde W: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274118 8
GTIN	4062406384432
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Holder nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Anvendelse:**

Sammen med holder til vendeskærsplatter nr. 274004 eller alternativt med adapter nr. 274003 og passende grundholder til stikklinger.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med holderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. stikdybde $t_{maks}$	50 mm
Stikbredde W	8 mm
Samlet længde L	132 mm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

