

**Garant****Skærholder Heavy-Duty-Plus til radiale indstik, Venstre, Stikbredde W: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274126 8
GTIN	4062406384470
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Holder nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Anvendelse:**

I kombination med klemholder nr. 274006.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med holderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. stikdybde $t_{maks}$	120 mm
Stikbredde W	8 mm
Samlet længde L	242 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

