

Garant**Skærholder Heavy-Duty-Plus til radiale indstik, Venstre, Stikbredde W: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274134 8
GTIN	4062406384517
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Holder nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Anvendelse:

I kombination med klemholder nr. 274006.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med holderne). Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

Maks. stikdybde t_{maks}	80 mm
Stikbredde W	8 mm
Samlet længde L	202 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Systemnøgle	ja
aksial stikning mulig	nej
Produkttype	Stikklinge

