

**Skærholdersæt, højre, Skaftstørrelse: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255120 25
GTIN	4062406383107
Artikelklasse	29W

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606.; DN.. 1506..
Reservedel	259981 9
Skraftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	33 mm
ISO-kode holder	PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15;
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 9

259981 9