

**Skærholdersæt, Venstre, Skaftstørrelse: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255121 20
GTIN	4062406384623
Artikelklasse	29W

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-kode holder	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11;
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..; DN.. 1104..
Reservedel	259981 8
Hovedlængde L <sub>1</sub>	28 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

---

**Tilbehør**

Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 9

259981 9