



Båndsavklinge af metal RRR Plus, 30 m, Bredde mm / tænder pr. tomme: 8/8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	172000 8/8
GTIN	4045197253354
Artikelklasse	16F

Beskrivelse

Udførelse:

Normalfortanding - konstant tanddeling med **0° spånvinkel** usvejset i lukket kunststofrulle.
RRR-Plus af legeret værktøjsstål i ruller á 30 m.

Anvendelse:

Fortrinsvis egnet til mindre og mellemlange tværsnit (op til maks. 70 mm indgrebslængde).

Bemærk:

- **Normalfortanding 10°: Str. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombifortanding 0°: Str. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Fortanding: normal

Spånvinkel: 0 grader

Fortanding: normal

Spånvinkel: 0 grader

Tykkelse: 0,65 mm

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,65 mm
Spånvinkel	0 grader

Bredde	8 mm
Fortanding	normal
Produktnavnsegenskab	30 m
Længde	30 m
Produkttype	Båndsavklinge af metal

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	85 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	65 m/min	P
GG (G)	egnet	40 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		