

**Garant****Planforsænker uden styr, Forsænker-Ø DC: 36mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156520 36
GTIN	4045197088086
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Flerskæret spiralnotet forsænker med boring i endefladen til montering af forskellige styr. Styret fastgøres med en skrue i forsænkeren.

**Anvendelse:**

Takket være de udskiftelige styr kan **en** forsænker bruges til **flere** forboringer i forskellige størrelser.

**Bemærk:**

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Målene svarer til skruer DIN 912, 6912, 7984 og ISO 1207. Med det rette styr kan en forsænker dog også anvendes til andre skruestørrelser eller til trinforsænkninger.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/o
Til skruestørrelse	M22
Forsænkings-Ø	36 mm
Borings-Ø a	10 mm
Morsekonus MK	3
Samlet længde L	190 mm
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 375
Skaft	Morsekonus

Farvering	uden
Produkttype	Planforsænker

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		