



Maskin-savklinge til Kasto, Bimetal, Længde L / tænder pr. tomme: 450/6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	171250 450/6
GTIN	7311518114145
Artikelklasse	16D

Beskrivelse

Udførelse:

BAHCO bimetal – en HSS-tandliste er svejset sammen med en elastisk klingeenhed i specialstål ved hjælp af elektronstål under højt vakuum. Derved opnår disse savklinger samtidig med en ekstrem styrke på tandspidserne en **enorm elasticitet** og er desuden yderst brudfaste **ved høj tilspænding**.

Bemærk:

Specielt til Kasto-maskiner (fra 38 mm klingebredde er opspændingshullerne forskudt ud fra midten).

Vigtigt! Følg altid brugsanvisningen, som følger med savklingerne.

Fortanding: normal

Bredde: 38 mm

Tykkelse: 2 mm

Opspændingshul-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivelse

Længde L	450 mm
Tænder pr. tomme	6
Opspændingshul-Ø	8,5 mm
Tykkelse	2 mm
Bredde	38 mm
Fortanding	normal
Skæremateriale	Bimetal
Produkttype	Maskinsavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		