

Garant**Planforsænersæt med 6 dele i kassette, Type: K****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156420 K
GTIN	4045197087997
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Udvalg af de mest anvendelige forsæneretil **skruer M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.**

Planforsæner 156220 **K** = Kernehul

Indhold:

Forsæner-(Øxstyr-Ø): 1 stk. af hver str. 6,5x2,5; 8x3,3;10x4,2; 11x5; 15x6,8; 18x8,5

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Type	K
Belægning	ubelagt
Spidsvinkel	180 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 373
Skæft	Cylinderskæft med h9

Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

DIN-planforsænker til kernehul Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
DIN-planforsænker til kernehul Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
DIN-planforsænker til kernehul Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
DIN-planforsænker til kernehul Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
DIN-planforsænker til kernehul Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
DIN-planforsænker til kernehul Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2 11X5 mm	156220 11X5