

**Borestangssæt stål med IK, højre, Type: SET06****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260390 SET06
GTIN	4062406386207
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	100 mm
Samlet længde L	110 mm
Samlet længde L	125 mm
Hovedlængde L ₁	22 mm
Hovedlængde L ₁	27 mm
Hovedlængde L ₁	33 mm
Spændehøjde L ₂	7 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
Spændehøjde L ₂	11 mm
Midterforskydning L ₃	4 mm
Midterforskydning L ₃	6 mm

Midterforskydning L ₃	7 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	8 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	11 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	13 mm
Halsbredde L ₄	6 mm
Halsbredde L ₄	8 mm
Halsbredde L ₄	10 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
ISO-kode holder	A0810J SCLCR06
ISO-kode holder	A1012K SCLCR06
ISO-kode holder	A0608H SCLCR06
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang