



## Maskin-savklinge til Kasto, Ko-Bi3, Længde L / tænder pr. tomme: 700/4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	171650 700/4
GTIN	4045197347145
Artikelklasse	16E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**KOMET bimetal** – tandspidser af HSS-M3 og klingeryg af fjederstål. Til høj skæreeffekt og tilspænding. Brudsikre for at opnå maksimal sikkerhed på arbejdspladsen.

#### Bemærk:

**Specielt til Kasto-maskiner** (fra 38 mm klingebredde er opspændingshullerne forskudt ud fra midten).

**Vigtigt!** Følg altid brugsanvisningen, som følger med savklingerne.

**KOMET HSS-savklinger:** Andre udførelser som f.eks. VP 7 (7° spånvinkel, Variofortanding) og P 13 (13° spånvinkel – specielt til rustfrit stål) kan leveres på forespørgsel.

Fortanding: normal

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 2,5 mm

Opspændingshul-Ø: 10,5 mm

### Teknisk beskrivelse

Bredde	50 mm
Længde L	700 mm
Tænder pr. tomme	4
Tykkelse	2,5 mm
Opspændingshul-Ø	10,5 mm
Fortanding	normal
Skæremateriale	Ko-Bi3
Produkttype	Maskinsavklinge

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		