

Garant**Maskin-savklinge til Kasto, HSS, Længde L / tænder pr. tomme: 575/3****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 171150 575/3 |
| GTIN | 4045197095299 |
| Artikelklasse | 11R |

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT – savklinge i molybdænlegeret high performance-hurtigstål **HSS (DMo5)**. Takket være høj styrke og enorm sejhed opnås meget **gode skæresultater** (korte skære- og lange standtider). Den præcise udlægning garanterer lige snit.

Bemærk:

Specielt til Kasto-maskiner (fra 38 mm klingebredde er opspændingshullerne forskudt ud fra midten).

Vigtigt! Følg altid brugsanvisningen, som følger med savklingerne.

Fortanding: normal

Bredde: 50 mm

Tykkelse: 2,5 mm

Opspændingshul-Ø: 10,5 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|-----------------|
| Længde L | 575 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Tykkelse | 2,5 mm |
| Tænder pr. tomme | 3 |
| Opspændingshul-Ø | 10,5 mm |
| Fortanding | normal |
| Skæremateriale | HSS |
| Produkttype | Maskinsavklinge |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | | |
| Alu > 10% Si | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |