



## Båndsavklinge af metal RRR Plus, 30 m, Bredde mm / tænder pr. tomme: 6/4H



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	172000 6/4H
GTIN	4045197253286
Artikelklasse	16F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Normalfortanding** - konstant tanddeling med **0° spånvinkel** usvejset i lukket kunststofrulle.  
**RRR-Plus** af legeret værktøjsstål i ruller á 30 m.

#### Anvendelse:

Fortrinsvis egnet til mindre og mellemlange tværsnit (op til maks. 70 mm indgrebslængde).

#### Bemærk:

- **Normalfortanding 10°: Str. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Kombifortanding 0°: Str. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Fortanding: normal  
Spånvinkel: 10 grader  
Fortanding: normal  
Spånvinkel: 10 grader  
Tykkelse: 0,65 mm

### Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,65 mm
Bredde	6 mm

Spånvinkel	10 grader
Fortanding	normal
Produktnavnsegenskab	30 m
Længde	30 m
Produkttype	Båndsavklinge af metal

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	85 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	65 m/min	P
GG (G)	egnet	40 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		