

Garant GRIDLINE

Indsatssortiment, 26×24G, Type: 50/3**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	950510 50/3
GTIN	4062406388836
Artikelklasse	9GB

Beskrivelse**Udførelse:**

Beholder til smådele med skilleplader til indstikning i plast. Beholderen er indvendigt opdelt med skilleplader.

Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×24G.

Passer til:

Skuffe 26×24G.

Indhold:

Trug 1K nr. 951415: 8 × str. 6×6/4; 8 × str. 6×6/2; 4 × str. 2×6/1

Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 2 × str. A; 3 × str. C

Teknisk beskrivelse

Indsatser, højde	25 mm
Passer til skuffer, nytte dybde	600 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G	26
Passer til skuffer, nyttebredde	650 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Passer til skuffefronthøjde	50 mm
Passer til skuffefronthøjde	100 mm
Passer til skuffefronthøjde	75 mm

Passer til skuffefronthøjde	150 mm
Passer til skuffefronthøjde	125 mm
Passer til skuffefronthøjde	300 mm
Passer til skuffefronthøjde	250 mm
Passer til skuffefronthøjde	200 mm
passer til skuffer, nyttedybde i G	24
Materiale	Kunststof
passer fra skuffefronthøjde	≥ 50 mm
Højde	25 mm
Bredde i G	26
Dybde i G	24
Dybde	600 mm
Bredde	650 mm
Vægt	1,689 kg
Produktnavnsegenskab	26x24G
Produkttype	Skuffeindsats

Tilbehør

Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type A	951275 A
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X6/1	951415 2X6/1
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type C	951275 C
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/2	951415 6X6/2