

**Garant****RPKW GARANT 10T3MOT, HB7605, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212036 HART
GTIN	4062406390327
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

For at kunne anvende alle seks skær må et  $a_p$  på 2,5 mm ikke overskrides.

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,2 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RPKW 10T3MOT

Type: HÅRD

**Teknisk beskrivelse**

Type	HÅRD
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RPKW 10T3MOT
Type	HB7605
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,2 mm

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 50 HRC	egnet	120 m/min	H
Stål < 55 HRC	egnet	100 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	70 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	55 m/min	H
GG (G)	egnet	200 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		