

Garant**RPKT 1204MOT, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212060 INOX
GTIN	4062406390402
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundvendeplatter 6-dobbelt indekseret. Når den maksimale skæredybde overholdes, er resultatet seks førsteklasses skær.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1,2$ mm.

For at kunne anvende alle seks skær må et a_p på 3 mm ikke overskrides.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	RPKT GARANT 1204MOT
Type	HB7635
Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		