

BENNING**Spændingstester DUSPOL[®], Apparattype: ANALOG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473106 ANALOG
GTIN	4067263133025
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Topolet spændingstester med VDE-kontrolmærke. Slagfast, støvtæt og strålevandsbeskyttet hus med gummibelagte greb.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Egner sig til opgaver inden for håndværk, elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning). Til professionel spændings- og poltest i flere trin, **med lasttilkobling (30 mA FI-udløsning via trykknop)**. Godkendt til spændingstest på **anlæg op til 1000 V**. Egner sig til solcelle- / vindkraftanlæg og hybridbilteknik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Leveringsomfang:

1 × spændingstester nr. 473105 ANALOG eller DIGITAL.

1 × bæretaske nr. 473336 B.

Teknisk beskrivelse

Visningsområde AC	12 - 1000 V
Visningsområde DC	12 - 1000 V
Overspændingskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Vibrationsalarm	ja
Fasetest	LCD
Kalibrering	I1
Test af drejefeltretning	LCD
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Display	dykspole (med lys) / LED
Producentbetegnelse	ANALOG
Poltest	5
Elektrisk isolering	VDE 1000 V
Produkttype	Spændingstester

Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkkS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

Tilbehør

SpændingstesterDUSPOL® Apparatype ANALOG	473105 ANALOG
Bæretaske Duspol Type B	473336 B