

Garant**DIN-planforsænker til kernehul, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2:
11X5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156220 11X5
GTIN	4045197087935
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Treskærs-, spiralnotet forsænker med fast styr til gevindkernehul.

Anvendelse:

Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer med kærve ISO 1207 (DIN 84).

Forsænkerens styr passer i gevindkernehullet.

Teknisk beskrivelse

Til skruestørrelse	M6
Forborings-Ø	5 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,12 mm/o
Forsænker-Ø	11 mm
Antal skær Z	3
Tap-Ø	5 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Samlet længde L	80 mm
Trinhøjde L ₁ 1. Trin med fas	18 mm
Spidsvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 373
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		