



## Kombi-planforsænker, Størrelse / forsænker-Ø: 0/11 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	156730 0/11
GTIN	4033591011892
Artikelklasse	16C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Takket være spiralnoterne særdeles god spåntagning og perfekt spåntransport. **Kan let efterslibes.** Forsænkeren er sikret mod at dreje sig i holderen.

#### Anvendelse:

Til forsænkning af skruer iht. DIN eller **med en passende kombination af forsænker og styr til fremstilling af trinboringer eller sænkninger uden for standarden.**

#### Bemærk:

Planforsænker også i HSS med TIN-belægning som ekstraudstyr samt påloddede HM-skær og med ISO-vendeplatter i „T“-form kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Forsæknings-Ø	11 mm
Skærlængde	14 mm
Skaft-Ø	10 mm
Sænketrinvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS
Norm	Fabriksstandard

Indvendig køling	ja
Produkttype	Skæreforsats til forsækning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	40 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	5 m/min	M
våd, maksimal	egnet		