

**Garant****„4 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, højre, Ø DC: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268404 18
GTIN	4062406392482
Artikelklasse	21X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Cylindrisk skaft.

**Anvendelse:**

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

**Bemærk:**

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 43 (IP10; 2 Nm)
Nyttelængde L <sub>1</sub>	27 mm
passende vendeskærsplatter	ZCMX 09..
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Nominel Ø D	18 mm
Samlet længde L	135 mm
Serie	„4-i-1“
Indsatstype	højre

Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 43	269028 43
Vendeplatteskruesæt Type 44	269028 44