


Garant**XNEX 080608, HUM310, Type: ST900**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215185 ST900
GTIN	4062406392246
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

6 skær sørger for høj rentabilitet som følge af en lav pris pr. skær.

Dobbeltsidet 2x3-skærs-vendesværplate i hårdmetal til **hjørnefræseopgaver**.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Maks. skæredybde $a_{p, \text{maks}}$: 4 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,18 mm

Plattetykkelse S: 6.35 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,18 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	ST900
Plattetykkelse S	6.35 mm
ISO-kode, vendesværplate	XNEX 080608
Type	HUM310

Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	335 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		