

Garant**„4 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, Højre, Ø DC: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268408 25
GTIN	4062406392635
Artikelklasse	21K

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk skaft **med krave**.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Teknisk beskrivelse

Skaftlængde L _s	60 mm
passende vendeskærsplatter	ZCMX 13..
Nyttelængde L ₁	56 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Nominel Ø D	25 mm
Ø d ₂	40 mm

Udhængslængde L _A	73 mm
Serie	„4-i-1“
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 43	269028 43
Vendeplatteskruesæt Type 45	269028 45