

**Garant****„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, Venstre, Ø DC: 18mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 268409 18     |
| GTIN                | 4062406392642 |
| Artikelklasse       | 21K           |

**Beskrivelse****Udførelse:**Cylindrisk skaft **med krave**.**Anvendelse:**

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

**Bemærk:**

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 25 mm                  |
| passende vendeskærsplatter | ZCMX 09..              |
| Vendeplatteskruesæt        | 269028 44 (IP10; 2 Nm) |
| Skaftlængde L <sub>s</sub> | 56 mm                  |
| Nyttelængde L <sub>1</sub> | 40,5 mm                |
| Nominel Ø D                | 18 mm                  |
| Ø d <sub>2</sub>           | 32 mm                  |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Udhængslængde L <sub>A</sub> | 53 mm     |
| Serie                        | „4-i-1“   |
| Indsatstype                  | Venstre   |
| Indvendig køling             | ja        |
| Produkttype                  | Borestang |

---

## Tilbehør

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Vendeplatteskruesæt Type 43 | 269028 43 |
| Vendeplatteskruesæt Type 44 | 269028 44 |