

**Garant****ZCMX 130404, Type: HUZ310**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268443 HUZ310
GTIN	4062406392727
Artikelklasse	21K

### Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	2
Type	HUZ310
Tilspænding f boring	0,03 - 0,3 mm
Tilspænding f drejning	0,05 - 0,4 mm
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130404
Primær anvendelse	N
Belægning	ubelagt

passer til værktøjs-Ø D<sub>c</sub>

25 mm

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning