



Kombi-planforsænkerholder, Størrelse / skaftgr.: 0MK1



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 156720 0MK1 |
| GTIN | 4033591011465 |
| Artikelklasse | 16C |

Beskrivelse

Udførelse:

Kun 4 holderstørrelser dækker et område fra 5 mm til 66 mm (kan leveres indtil 85 mm). Forsænker og styr **kan kombineres frit** inden for **én** størrelse; styret kan udskiftes, uden at forsænkeren skal skiftes.

Hærdet og slebet. Forsænker og styr klemmes fast med en skrue hver; forsænkeren sikres desuden mod fordrejning med en stift.

Anvendelse:

Til DIN-forsænkninger, samt med den passende tap-/forsænker-kombination til trinboringer eller sænkninger uden for standarden.

Fra fabrikken leveres styrebor **til gennemgangstrinboringer** i 2 længder, så disse kan fremstilles uden forboring.

Bemærk:

Tapforsænker med **TiN-belægning** kan leveres på forespørgsel. Specielt til bearbejdning af gråt støbejern, måling og krom-nikkel-stål fås **udførelse i hårdmetal**.

Forsækningsområde: 8 - 16,5 mm

Borings-Ø H7: 10 mm

Boringens længde: 18 mm

Udvendig Ø: 18 mm

Længde a: 42 mm

Længde b: 49,5 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|-------------|
| Længde b | 49,5 mm |
| Forsækningsområde | 8 - 16,5 mm |

| | |
|------------------|---------|
| Længde a | 42 mm |
| Borings-Ø H7 | 10 mm |
| Boringens længde | 18 mm |
| Udvendig Ø | 18 mm |
| Produkttype | Adapter |