

**Garant****DIN-planforsænker til kernehul, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2:  
15X6,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156220 15X6,8
GTIN	4045197087942
Artikelklasse	11M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Treskærs-**, spiralnotet forsænker med fast styr til gevindkernehul.

**Anvendelse:**

Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer med kærve ISO 1207 (DIN 84).

Forsænkerens styr passer i gevindkernehullet.

**Teknisk beskrivelse**

Forsænker-Ø	15 mm
Tap-Ø	6,8 mm
Forborings-Ø	6,8 mm
Til skruestørrelse	M8
Antal skær Z	3
Tilspænding f i stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/o
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12,5 mm
Samlet længde L	100 mm
Trinhøjde L <sub>1</sub> 1. Trin med fas	22 mm
Spidsvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 373
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		