

**Garant****ZCMX 09T304, Type: HBZ120**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

### Passer til :

Boreværktøj nr. 268463 – 268468, str. 8.

passer til værktøjs-Ø  $D_c$ : 18 mm

Type: HBZ120

Skæredybde  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Tilspænding, drejning: 0,1 - 0,3 mm

Tilspænding, boring: 0,03 - 0,12 mm

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 90 - 200 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Tilspænding, boring	0,03 - 0,12 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	PVD
Type	HBZ120

Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 200 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 10T308
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Tilspænding, drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø $D_c$	18 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning