

Garant**ZCMX 130408, Type: HBZ035**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268444 HBZ035
GTIN	4062406392307
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Belægning	PVD
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130408
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 190 m/min

Primær anvendelse	P
Type	HBZ035
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
passer til værktøjs-Ø D _c	25 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning