

Garant**ZCMX 130408, Type: HBZ140****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268444 HBZ140
GTIN	4062406392826
Artikelklasse	21E

Beskrivelse**Udførelse:**

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

Teknisk beskrivelse

Type	HBZ140
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 130408
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	PVD
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 190 m/min
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm

Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
passer til værktøjs-Ø D _c	25 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning