



Kombi-planforsænklersæt i træholder, Størrelse / skaftstr.: 01/10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	156700 01/10
GTIN	4033591011564
Artikelklasse	16C

Beskrivelse

Udførelse:

Udvalg af holdere, forsænkere og styr til bearbejdning af de mest gængse borings-Ø.

Anvendelse:

Til DIN-sænkninger samt med den passende tap-/forsænker-kombination til trinboringer eller sænkninger uden for standarden.

Indhold:

1 flad forsænker nr. 156730 af hver: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9

1 styretap nr. 156750 af hver: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5

1 holder nr. 156720 med skaft af hver: Ø 10 mm

Bemærk:

Kombi-forsænklersæt også i HSS med TIN-belægning som ekstraudstyr samt påloddede HM-skær og med ISO-vendeplatter i „T“-form kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Antal skær Z: 2

Forsækningsområde: 5 - 9 mm

Teknisk beskrivelse

Forsækningsområde	5 - 9 mm
-------------------	----------

Antal skær Z	2
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planforsænker

Tilbehør

Kombi-planforsænkerholder Størrelse / skaftgr. 01/10	156720 01/10
--	--------------