

Garant**HM-universalborsæt, Antal bor: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	787078 7
GTIN	4062406393311
Artikelklasse	71C

Beskrivelse**Udførelse:**

Universalbor med **særligt skarp hårdmetalplatte** til præcise borer i forskellige materialer. Stor spiralnot til **hurtig fjernelse af boremel og spåntransport**. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:

- **Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.**
- **Fliser, keramik, marmor, glas.**
- **Metal og materialekombinationer i én arbejdsgang, som f.eks. ved montering af rude eller armering i beton.**

Indhold:

Bor nr. 787070: 1 stk. af hver str. 4; 5; 6; 6; 8; 8; 10

Bemærk:

- **Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**
- **Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.**

Teknisk beskrivelse

Antal bor	7
Bor-Ø	4 - 10 mm
Skæremateriale	HM

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skaft	Cylindrisk skaft
Produkttype	Universalbor

Tilbehør

Hårdmetal-universalbor Bor-Ø 6 mm	787070 6
Hårdmetal-universalbor Bor-Ø 4 mm	787070 4
Hårdmetal-universalbor Bor-Ø 10 mm	787070 10
Hårdmetal-universalbor Bor-Ø 8 mm	787070 8
Hårdmetal-universalbor Bor-Ø 5 mm	787070 5