

Garant**DIN-planforsænker til kernehul, ubelagt, Forsænker-Ø D1 × tap-Ø D2:
18X8,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156220 18X8,5
GTIN	4045197087959
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Treskærs-, spiralnotet forsænker med fast styr til gevindkernehul.

Anvendelse:

Til forsænkning af unbrakoskruer i henhold til DIN 912, 6912, 7984 og cylinderskruer med kærve ISO 1207 (DIN 84).

Forsænkerens styr passer i gevindkernehullet.

Teknisk beskrivelse

Forborings-Ø	8,5 mm
Forsænker-Ø	18 mm
Tap-Ø	8,5 mm
Antal skær Z	3
Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,14 mm/o
Til skruestørrelse	M10
Skaft-Ø D _s	12,5 mm
Samlet længde L	100 mm
Trinhøjde L ₁ 1. Trin med fas	22 mm
Spidsvinkel	180 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 373
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		