

Garant**Planforsænker uden styr, Forsænker-Ø DC: 24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	156520 24
GTIN	4045197088048
Artikelklasse	11M

Beskrivelse**Udførelse:**

Flerskæret spiralnotet forsænker med boring i endefladerne til montering af forskellige styr. Styret fastgøres med en skrue i forsænkeren.

Anvendelse:

Takket være de udskiftelige styr kan **en** forsænker bruges til **flere** forboringer i forskellige størrelser.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se **nr. 343000-343530**.

Målene svarer til skruer DIN 912, 6912, 7984 og ISO 1207. Med det rette styr kan en forsænker dog også anvendes til andre skruestørrelser eller til trinforsænkninger.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i stål < 500 N/mm ²	0,16 mm/o
Borings-Ø a	6 mm
Til skruestørrelse	M14
Forsæknings-Ø	24 mm
Morsekonus MK	2
Samlet længde L	150 mm
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 375
Skaft	Morsekonus

Farvering	uden
Produkttype	Planforsænker

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	27 m/min	P
våd, maksimal	egnet		