



## Trykluftexcentersliber, Type: 58436



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079656 58436
GTIN	616026584365
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Effektiv excentersliber med urethan-burrelåssliberondel med burrelås. **Komfortabel anvendelse** takket være komposit-kabinettet med lav vægt og ergonomisk håndstøtte. **Robust og roligt trykluftdrev med lavt vibrationsniveau** og stålcyliner, lavt støjniveau.

Dynorbital-Spirit excentersliber (152 mm) til central udsugning. **Kombi-sliber**, muliggør **excentrisk** bearbejdning til **grov- og mellemslibning**, med 5 mm vandring samt **roterende** arbejde til effektiv slibning. Tilslutning til **ekstern udsugning**.

#### Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

#### Bemærk:

Burrelåsslibeskiver finder du under nr. 567775 eller 567901.

DynaMaze burrelåssliberondel til nr. 079655 og nr. 079656 str. X61V og str. 58436 finder du under nr. 567872 str. 150.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	1,3 kg
Udsugningstype	ekstern
Producentbetegnelse	Dynalocke 152 mm

Slibetallerken-Ø	150 mm
maks. omdrejningstal	12000 min <sup>-1</sup>
Maks. vibration iht. EN	2,67 m/s <sup>2</sup>
Maks. luftbehov	654 l/min
Arbejdsstøj	82 dB(A)
Afstand	5 mm
Produkttype	Excentersliber

## Tilbehør

Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 320	567775 320
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 400	567775 400
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 80	567775 80
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 800	567775 800
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 60	567775 60
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 600	567775 600
PU-burrelåssliveskiverDynaMaze Udvendig Ø mm / hårdhed 150 mm	567872 150
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 240	567775 240
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 120	567775 120
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 180	567775 180
Papir-burrelåssliveskiver (A)Huller, 6 stk. + 1 Korn 40	567775 40