



Kombi-planforsænkingsæt i træholder, Størrelse / skaftstr.: 0/10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	156700 0/10
GTIN	4033591011588
Artikelklasse	16C

Beskrivelse

Udførelse:

Udvalg af holdere, forsænkere og styr til bearbejdning af de mest gængse borings-Ø.

Anvendelse:

Til DIN-sænkninger samt med den passende tap-/forsænker-kombination til trinboringer eller sænkninger uden for standarden.

Indhold:

1 flad forsænker nr. 156730 af hver: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

1 styretap nr. 156750 af hver: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

1 holder nr. 156720 med skaft af hver: Ø 10 mm

Bemærk:

Kombi-forsænkingsæt også i HSS med TIN-belægning som ekstraudstyr samt påloddede HM-skær og med ISO-vendeplatter i „T“-form kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Antal skær Z: 2

Forsækningsområde: 8,5 - 16,5 mm

Teknisk beskrivelse

Forsækningsområde	8,5 - 16,5 mm
-------------------	---------------

Antal skær Z	2
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planforsænker

Tilbehør

Kombi-planforsænkerholder Størrelse / skaftgr. 0/10	156720 0/10
---	-------------