

Garant**Messing-spånbrydertapper kort, ubelagt, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132600 M6
GTIN	4045197072146
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Udførelse:**

Med spånvinkel 6° og kort ansnit (2 – 3 gevind).

Anvendelse:

Som maskinsnittap eller til efterskæring ved håndkraft.

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	5 mm
Gevind-Ø	6 mm
Norm	DIN 352
Skaft-Ø D _s	6 mm

Samlet længde L	50 mm
Skafffirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	18 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M6
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
GG (G)	betinget egnet	10 m/min	K
CuZn	egnet	13 m/min	N
tør	egnet		