

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215101 40/4
GTIN	4062406394738
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust hjørnefræser med vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabile bearbejdningsbetingelser.

Kan anvendes i kombination med vendeskærplatte 215117 UNI som **high-feed-fræser**.

Anvendelse:

Med dobbeltsidede 3-skærs-platter XNEX0806.. eller ensidede 3-skærs-platter XNEX0806.. **High-performance.**

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
passende vendeskærplatter	XNEX 0806..
Antal skær Z	4
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	4 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Skær-Ø D_c	40 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	219798 1
------------------------------------	----------