



Kombi-planforsænklersæt i træholder, Størrelse / skaftstr.: 1/12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	156700 1/12
GTIN	4033591011601
Artikelklasse	16C

Beskrivelse

Udførelse:

Udvalg af holdere, forsænkere og styr til bearbejdning af de mest gængse borings-Ø.

Anvendelse:

Til DIN-sænkninger samt med den passende tap-/forsænker-kombination til trinboringer eller sænkninger uden for standarden.

Indhold:

1 flad forsænker nr. 156730 af hver: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

1 styretap nr. 156750 af hver: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15

1 holder nr. 156720 med skaft af hver: Ø 12 mm

Bemærk:

Kombi-forsænklersæt også i HSS med TIN-belægning som ekstraudstyr samt påloddede HM-skær og med ISO-vendeplatter i „T“-form kan leveres på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 3

Antal skær Z: 3

Forsækningsområde: 14,5 - 24,5 mm

Teknisk beskrivelse

Forsækningsområde	14,5 - 24,5 mm
-------------------	----------------

Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Planforsænker