

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215101 100/8
GTIN	4062406394820
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust hjørnefræser med vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabile bearbejdningsbetingelser.

Kan anvendes i kombination med vendeskærplatte 215117 UNI som **high-feed-fræser**.

Anvendelse:

Med dobbeltsidede 3-skærs-platter XNEX0806.. eller ensidede 3-skærs-platter XNEX0806.. **High-performance**.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	50 mm
passende vendeskærsplatter	XNEX 0806..
Vendeplatteskruesæt	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Holdeboring-Ø	32 mm

Antal skær Z	8
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Skær-Ø D_c	100 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	219798 1
------------------------------------	----------