

Garant**DC.T 11T302, Type: HB730-1****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 260458 HB730-1 |
| GTIN | 4062406394929 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

DC.T 11T302 HB730-1 Type: HB730-1
Spånbryder: XUM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,4 - 3,3 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 35 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | DCMT 11T302 |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 35 - 230 m/min |
| Belægning | Nano-PVD |
| Antal skift/skær | 2 |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Tilspænding f | 0,15 - 0,35 mm/o |
| Skæredybde a_p | 0,4 - 3,3 mm |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Skærebetingelse | let afbrudt. |
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Type | HB730-1 |
| Skæremateriale | HM |
| Tolerance | M |
| Spånbrøder | XUM |
| Primær anvendelse | UNI |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |