



## Kombi-planforsænkerholder, Størrelse / skaftgr.: 1MK2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	156720 1MK2
GTIN	4033591011489
Artikelklasse	16C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kun 4 holderstørrelser dækker et område fra 5 mm til 66 mm** (kan leveres indtil 85 mm ). Forsænker og styr **kan kombineres frit** inden for **én** størrelse; styret kan udskiftes, uden at forsænkeren skal skiftes.

Hærdet og slebet. Forsænker og styr klemmes fast med en skrue hver; forsænkeren sikres desuden mod fordrejning med en stift.

#### Anvendelse:

**Til DIN-forsænkninger**, samt med den passende tap-/forsænker-kombination til trinboringer eller sænkninger uden for standarden.

Fra fabrikken leveres styrebor **til gennemgangstrinboringer** i 2 længder, så disse kan fremstilles uden forboring.

#### Bemærk:

Tapforsænker med **TiN-belægning** kan leveres på forespørgsel. Specielt til bearbejdning af gråt støbejern, måling og krom-nikkel-stål fås **udførelse i hårdmetal**.

Forsænkingsområde: 14 - 27,5 mm

Borings-Ø H7: 14 mm

Boringens længde: 20 mm

Udvendig Ø: 24 mm

Længde a: 55 mm

Længde b: 61 mm

### Teknisk beskrivelse

Længde b	61 mm
Længde a	55 mm

Boringens længde	20 mm
Borings-Ø H7	14 mm
Forsænkingsområde	14 - 27,5 mm
Udvendig Ø	24 mm
Produkttype	Adapter