

Garant**Elektronikskævbider til jernholdige materialer, FW, Hel længde: 135mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726722 135
GTIN	4062406395025
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Professionelle bidetænger med let klippende snit. Tangens to dele er sammenføjet præcist via omhyggeligt bearbejdede borer og slebne flader, så tangen opnår et præcist snit. Med returfeder og ergonomisk udformede greb, der giver sikker og behagelig håndtering. **2K-greb** i afledende materiale. **ESD-egnet**.

Materiale:

I kulstofstål (C70), præcisionsstanset og varmebehandlet med en refleksionsfri fosfatering.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde	8 mm
Hovedbredde	13,5 mm
Hel længde	135 mm
Skæreydelse: Koppertråd op til Ø	2 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Fin facet
Materiale	Kulstofstål (C70)
Overflade	refleksionsfrit fosfateret
Produktnavnsegenskab	FW
med returfeder	ja

Produkttype

skærende tang