

Garant**Elektronikskævbider specielt til hård tråd, KW, Hel længde: 135mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	726762 135
GTIN	4062406395049
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Professionelle bidetænger med let klippende snit. Tangens to dele er sammenføjet præcist via omhyggeligt bearbejdede borer og slebne flader, så tangen opnår et præcist snit. Med returfeder og ergonomisk udformede greb, der giver sikker og behagelig håndtering. **2K-greb** i afledende materiale. **ESD-egnet**.

Materiale:

I kulstofstål (C70), præcisionsstanset og varmebehandlet med en refleksionsfri fosfatering.

Teknisk beskrivelse

Hovedbredde	13 mm
Skærlængde	12 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til Ø	1,3 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	0,4 mm
Hel længde	135 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skærefas	Uden facet
Materiale	Kulstofstål (C70)
Overflade	refleksionsfrit fosfateret
Produktnavnsegenskab	KW

med returfjeder	ja
Produkttype	skærende tang