

Garant**Elektronikspidstang vinklet 48°, Hel længde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	727182 150
GTIN	4062406395094
Artikelklasse	71B

Beskrivelse**Udførelse:**

Tangens to dele er sammenføjet præcist via omhyggeligt bearbejdede borer og slebne flader. Med retur fjeder og ergonomisk udformede greb, der giver sikker og behagelig håndtering. **2K-greb** i afledende materiale, **ESD-egnet**.

Oval-spids kæber, riflede indvendigt.

Materiale:

I kulstofstål (C70), præcisionsstanset og varmebehandlet med en refleksionsfri fosfatering.

Teknisk beskrivelse

Hel længde	150 mm
Hovedbredde	13 mm
Kæbelængde	35 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Kæbeform	vinklet
Udførelse, kæber	oval-spids, riflet indvendigt
Greb	2K-grebsovertræk
Materiale	Kulstofstål (C70)
Overflade	refleksionsfrit fosfateret.
med retur fjeder	ja

Produkttype

Spidstang