

**Garant****Elektronikfladtang, Hel længde: 145mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	727142 145
GTIN	4062406395070
Artikelklasse	71B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Tangens to dele er sammenføjet præcist via omhyggeligt bearbejdede borer og slebne flader. Med returfjeder og ergonomisk udformede greb, der giver sikker og behagelig håndtering. **2K-greb** i afledende materiale, **ESD-egnet**.

Flade kæber, riflede indvendigt.

**Materiale:**

I kulstofstål (C70), præcisionsstanset og varmebehandlet med en refleksionsfri fosfatering.

**Teknisk beskrivelse**

Kæbelængde	20 mm
Udførelse, kæber	Riflet indvendigt
Hovedbredde	13 mm
Hel længde	145 mm
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Kæbeform	flad, riflet indvendigt
Greb	2K-grebsovertræk
Materiale	Kulstofstål (C70)
Overflade	refleksionsfrit fosfateret.
med returfjeder	ja

Produkttype

Fladtang