



## Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D: 20/3mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215803 20/3
GTIN	4062406396534
Artikelklasse	220

### Beskrivelse

#### Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

### Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{min}$	37 mm
Skaft- $\varnothing D_s$ h6	20 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Skær- $\varnothing D_c$	20 mm
Udhængslængde $L_1$	40 mm
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,96 grader
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Rampinglængde L for $\alpha_{maks}$	14,85 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	90 mm
Antal skær Z	3
$\varnothing D_3$	17 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader

Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt10 dele	219814
----------------------------	--------