

Garant**Profilrømningsindsats, indvendig Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus®-profil: IP15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	293015 IP15
GTIN	4062406396589
Artikelklasse	29L

Beskrivelse**Udførelse:**

Med TiN-belægning.

Anvendelse:

Til fremstilling af profiler i en arbejdsgang.

Passer til:

Profilrømningsholder 293020 – 293079.

Bemærk:

- **Specialstørrelser og specialprofiler på forespørgsel.**
- **Du finder detaljerede vejledende værdier i vores app ToolScout.**

Teknisk beskrivelse

Forborings-Ø	2,7 mm
Torx® radialnitning, udv. diameter	3,3 mm
Skæremateriale	HSS
L	3 mm
Tolerance	+ 0,005 til +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L ₁	18 mm

Ød	8 mm
Belægning	TiN
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj